

FHA-C mini hollow shaft Actuators


Bestellbezeichnungen und Systemübersicht

Ordering Code and System Overview

Bestellbezeichnungen

Ordering Code

Baureihe Series	Baugröße Size	Untersetzung ¹⁾ Ratio ¹⁾	Motorfeedback-System Motor Feedback System	Wicklung Winding	Kabeloption Cable Option	Sonderausführung Special Design	
AC-Hohlwellen-antrieb FHA-C mini	AC-Hollow-shaft Actuator FHA-C mini	8C 11C 14C	30 50 100	D200	- = 220 VAC E = 18 VAC	- = Standard K = Kabelabgang rückseitig rear cable outlet	Nach Kunden-anforderung According to customer requirements



¹⁾ **Vorzugstypen:**
 FHA mit **fett** gedruckten Untersetzung sind in Standardausführung in begrenzten Mengen kurzfristig lieferbar. Zwischenverkauf vorbehalten.

¹⁾ **Preferred Types:**
 FHA with **bold** printed ratios are available with standard specifications in limited quantities exstock for short turn delivery, subject to prior sale.

Systemübersicht

System Overview

Antrieb Actuator	Grundkonfiguration Basic Configuration			Kabeloption Cable Option	Harmonic Drive Servoregler Harmonic Drive Servo Controller	Zubehör Accessories		
	Getriebeuntersetzung Ratio	Motor клемmenspannung > 100V AC Motor terminal voltage > 100V AC	Motor клемmenspannung > 18V AC Motor terminal voltage > 18V AC	K=Kabelabgang rückseitig K=rear cable outlet	SC-610-2-XAXE	Kabelverlängerung Cable extension	Netzfilter Line filter	Regenerationswiderstand Regeneration resistor
FHA-8C	30	•		•	•	•	•	•
	50			•	1)			
	100		•	•				
FHA-11C	30	•	•	•	•	•	•	•
	50			•	1)			
	100			•				
FHA-14C	30	•	•	•	•	•	•	•
	50			•	1)			
	100			•				

¹⁾ Fremdregler für 18V AC

¹⁾ Other controllers for 18V AC